



## Étalon de dureté HV 10, Valeur de dureté env.: 780



### Données de commande

N° commande	495164 780
GTIN	2050001958181
Classe d'article	49L

### Description

#### Exécution:

Étalons de dureté de haute qualité en acier optimisé et homogène pour l'étalonnage périodique de duromètres.

#### Avantage(s):

Système de classification par couleurs et symboles sur chaque emballage.

#### Livraison:

Tous les étalons de dureté sont livrés avec un **certificat d'étalonnage DAkkS**.

#### Remarque(s):

**Étalonnages avec d'autres procédés, étalons de dureté d'autres dimensions et à lignes de trame disponibles sur demande. Rapidement disponibles départ entrepôt du fabricant.**

### Description technique

Valeur de dureté env.	780
Hauteur	10 mm
Méthode de contrôle	HV 10
Ø	65 mm

Certificat d'étalonnage	Certificat d'étalonnage du fabricant
Avec certificat d'étalonnage DAkkS	oui
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Etalons de dureté