


**Etalon de dureté HV 20, Valeur de dureté env.: 400****Données de commande**

N° commande	495166 400
GTIN	2050001958211
Classe d'article	49L

**Description****Exécution:**

Étalons de dureté de haute qualité en acier optimisé et homogène pour l'étalonnage périodique de duromètres.

**Avantage(s):**

Système de classification par couleurs et symboles sur chaque emballage.

**Livraison:**

Tous les étalons de dureté sont livrés avec un **certificat d'étalonnage DAkkS**.

**Remarque(s):**

**Étalonnages avec d'autres procédés, étalons de dureté d'autres dimensions et à lignes de trame disponibles sur demande. Rapidement disponibles départ entrepôt du fabricant.**

**Description technique**

Valeur de dureté env.	400
Ø	65 mm
Hauteur	10 mm
Méthode de contrôle	HV 20
Certificat d'étalonnage	Certificat d'étalonnage du fabricant
Avec certificat d'étalonnage DAkkS	oui
Emballage	Boîte robuste

Type de produit

Etalons de dureté