



## Étalon de dureté HV 30, Valeur de dureté env.: 300



### Données de commande

N° commande	495168 300
GTIN	2050001958273
Classe d'article	49L

### Description

**Exécution:**

Étalons de dureté de haute qualité en acier optimisé et homogène pour l'étalonnage périodique de duromètres.

**Avantage(s):**

Système de classification par couleurs et symboles sur chaque emballage.

**Livraison:**

Tous les étalons de dureté sont livrés avec un **certificat d'étalonnage DAkkS**.

**Remarque(s):**

**Étalonnages avec d'autres procédés, étalons de dureté d'autres dimensions et à lignes de trame disponibles sur demande. Rapidement disponibles départ entrepôt du fabricant.**

### Description technique

Hauteur	10 mm
Méthode de contrôle	HV 30
Valeur de dureté env.	300
Ø	65 mm

Certificat d'étalonnage	Certificat d'étalonnage du fabricant
Avec certificat d'étalonnage DAkkS	oui
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Etalons de dureté