



Sabots blanc/noir 37335, OB, Pointure UE: 40



Données de commande

N° commande	092954 40
GTIN	4042035822857
Classe d'article	06F

Description

Exécution:

Sabot DYNAMIC.

- **Extérieur en microfibre.**
- **Lanière réglable au niveau du talon, fixe.**
- **Semelle intérieure confort amovible Air Clima.**
- **Semelle extérieure en TPU, antidérapante.**
- **Convient à une utilisation en cuisine.**
- **Conformes aux règles HACCP.**

Norme:

EN ISO 20347:2012 OB A E FO SRC; ATEX zertifiziert gemäß EN 61340-4-3, Klimaklasse 1

Lavage: Couleur 30 °C

Description technique

Pointure UE	40
Sexe	Unisex
Classe de protection	OB
Norme	Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191

Propriété électrostatique	ZED/ESD
Lavage	Couleur 30 °C
Type de produit	Sabot