



Chaussures professionnelles noires 36761, O2, Pointure UE: 45



Données de commande

N° commande	092964 45
GTIN	4042035814821
Classe d'article	06F

Description

Exécution:

Chaussures professionnelles de la série UNI6.

- **Extérieur en cuir fonctionnel alvéolé.**
- **Intérieur respirant à doublure Silverpoint.**
- **Semelle confort amovible Air Clima.**
- **Semelle extérieure soft PU/TPU, antidérapante.**
- **Hydrofuges et résistantes aux rayures.**
- **Traitement Sanitized®.**

Norme:

EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Propriété électrostatique: ZED/ESD

Classe de protection: O2

Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191

Description technique

Pointure UE	45
Norme	Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle

	allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Classe de protection	O2
Sexe	Homme
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Type de produit	Chaussures basses