



## Chaussures professionnelles noires 36761, O2, Pointure UE: 41



### Données de commande

N° commande	092964 41
GTIN	4042035814869
Classe d'article	06F

### Description

#### Exécution:

Chaussures professionnelles de la série UNI6.

- **Extérieur en cuir fonctionnel alvéolé.**
- **Intérieur respirant à doublure Silverpoint.**
- **Semelle confort amovible Air Clima.**
- **Semelle extérieure soft PU/TPU, antidérapante.**
- **Hydrofuges et résistantes aux rayures.**
- **Traitement Sanitized®.**

#### Norme:

EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Propriété électrostatique: ZED/ESD

Classe de protection: O2

Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191

### Description technique

Pointure UE	41
Norme	Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle

	allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Classe de protection	O2
Sexe	Homme
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Type de produit	Chaussures basses