



Foret multi-usage en carbure long, Ø foret: 6mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 787045 6 |
| GTIN | 9002741045921 |
| Classe d'article | 76G |

Description

Exécution:

Plaquette en carbure rectifiée au diamant sur tous les côtés avec **tranchants très acérés et très durs**. Profil à quadruple étage breveté pour une évacuation rapide des poussières de forage.

Utilisation:

Forage rotatif précis dans le carrelage, la maçonnerie, le béton, le métal, le bois et le plastique.

Remarque(s):

Attention – à utiliser sans percussion!

Description technique

| | |
|---|-----------------------------|
| Longueur hélice | 300 mm |
| Ø foret | 6 mm |
| Longueur totale | 400 mm |
| Nombre de dents Z | 2 |
| Type d'outils | Carbure |
| Utilisation avec percussion / sans percussion | Pas de perçage à percussion |
| Queue | Queue cylindrique |
| Type de produit | Forets multi-usages |