

HOLEX**Pince coupante diagonale à forte démultiplication, non revêtue, Longueur totale: 160mm****Données de commande**

N° commande	723400 160
GTIN	4045197166241
Classe d'article	72B

Description**Exécution:**

Tête puissante avec taillants trempés par induction (env. 64 HRC). Articulation noyée. Capacité de coupe élevée grâce à un rapport de transmission optimal.

Pince non revêtue, branches revêtues de plastique.

Utilisation:

Pour tous types de fils (pince résistante même pour la coupe des fils durs). Charge importante possible pour une très grande sollicitation.

Norme:

DIN ISO 5749

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé.

Description technique

Capacité de coupe: fil dur jusqu'à Ø	2,5 mm
Capacité de coupe: fil doux jusqu'à Ø	3,4 mm
Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à Ø	2 mm
Longueur totale	160 mm
Norme	DIN ISO 5749
Poignée	avec revêtement en plastique
Procédé de fabrication	Taillants trempés par induction (environ 64 HRC)

Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	non revêtue
Pince coupante diagonale à forte démultiplication hautes performances	non
Avec ressort d'ouverture commutable	non
Type de produit	Pince coupante