



Foret multi-usage en carbure, Ø foret: 5mm



Données de commande

N° commande	787040 5
GTIN	9002740008118
Classe d'article	76G

Description

Exécution:

Plaquette en carbure rectifiée au diamant sur tous les côtés avec **tranchants très acérés et très durs**. Profil à quadruple étage breveté pour une évacuation rapide des poussières de forage.

Utilisation:

Forage rotatif précis dans le carrelage, la maçonnerie, le béton, le métal, le bois et le plastique.

Remarque(s):

Attention – à utiliser sans percussion!

Description technique

Longueur totale	85 mm
Longueur hélice	39 mm
Ø foret	5 mm
Nombre de dents Z	2
Type d'outils	Carbure
Utilisation avec percussion / sans percussion	Pas de perçage à percussion
Queue	Queue cylindrique
Type de produit	Forets multi-usages