

**Foret multi-usage en carbure, Ø foret: 6mm****Données de commande**

N° commande	787040 6
GTIN	9002740008132
Classe d'article	76G

Description**Exécution:**

Plaquette en carbure rectifiée au diamant sur tous les côtés avec **tranchants très acérés et très durs**. Profil à quadruple étage breveté pour une évacuation rapide des poussières de forage.

Utilisation:

Forage rotatif précis dans le carrelage, la maçonnerie, le béton, le métal, le bois et le plastique.

Remarque(s):

Attention – à utiliser sans percussion!

Description technique

Longueur hélice	54 mm
Longueur totale	100 mm
Ø foret	6 mm
Nombre de dents Z	2
Type d'outils	Carbure
Utilisation avec percussion / sans percussion	Pas de perçage à percussion
Queue	Queue cylindrique
Type de produit	Forets multi-usages