



## Pince de montage pour circlips, Type: G0



### Données de commande

N° commande	719950 G0
GTIN	4003773247890
Classe d'article	73F

### Description

#### Exécution:

Pince noire et brunie à froid, tête polie, branches revêtues de plastique. Pointes droites; décalées, donc adaptées aux trous des colliers d'étranglement. Avec ressort d'ouverture; réf. 0 avec vis de réglage.

#### Utilisation:

Pour **colliers d'étranglement**.

#### Norme:

**DIN ISO 5743**

#### Matière(s):

Acier électrique au chrome-vanadium; forgé et trempé.

Utilisation pinces pour circlips: Colliers pour arbres sans rainure

Longueur totale: 140 mm

Ø pointes: 0,9 mm

Pour Ø arbre: 1,5 – 4 mm

### Description technique

Ø pointes	0,9 mm
Longueur totale	140 mm
Pour Ø arbre	1,5 – 4 mm
Norme	DIN ISO 5743
Utilisation pinces pour circlips	Colliers pour arbres sans rainure

Forme des mâchoires	droite
Poignée	avec revêtement en plastique
Matériau	Acier hautes performances au chrome-vanadium
Surface	Pince noire et brunie à froid, tête polie
Articulation avec ressort d'ouverture intégré	oui (réf. G0 avec vis de réglage)
Pointe interchangeable	non
Type de produit	Sicherungsringzange