

Garant

**Pince coupante diagonale à forte démultiplication, chromée, avec gaine,
Longueur totale: 160mm**



Données de commande

N° commande	723040 160
GTIN	4045197416988
Classe d'article	71B

Description

Exécution:

Tête puissante avec taillants trempés par induction (env. 64 HRC). Articulation noyée. Capacité de coupe élevée grâce à un rapport de transmission optimal.

Pince chromée, branches à gaine multicomposant, surface en **Haptoprene** ergonomique.

Utilisation:

Pour tous types de fils (pince résistante même pour la coupe des fils durs). Charge importante possible pour une très grande sollicitation.

Norme:

DIN ISO 5749

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé.

Description technique

Capacité de coupe: fil doux jusqu'à Ø	3,4 mm
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à Ø	2,5 mm
Longueur totale	160 mm
Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à Ø	2 mm
Norme	DIN ISO 5749
Poignée	Gaine multimatière avec surface ergonomique en Haptoprene

Procédé de fabrication	Taillants trempés par induction (environ 64 HRC)
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromée
Pince coupante diagonale à forte démultiplication hautes performances	non
Avec ressort d'ouverture commutable	non
Type de produit	Pince coupante