



## Tournevis pour vis à fente, avec manche Kraftform, Largeur embout (b): 7mm



### Données de commande

N° commande	660100 7
GTIN	4013288102140
Classe d'article	63H

### Description

#### Exécution:

Tournevis robuste, universel, avec lame conique (extrémité) et embout 6 pans pour prise de clé.

**Manche Kraftform** en plastique antichocs **avec zones souples intégrées** pour faciliter la transmission du couple et éviter ainsi les efforts avec les mains et les bras.

**Lame** en acier spécial avec résistance particulière et dureté élevée; **extrémité revêtue diamant**.  
Lame profilée 6 pans à partir de la réf. 5,5 pour prise de clé, surface chromée matte.

#### Avantage(s):

- **Résistance à l'usure maximale et forces d'éjection réduites grâce au revêtement diamant.**
- **Travail rapide et ergonomique grâce au manche Kraftform.**
- **Importante transmission de force grâce aux zones souples intégrées.**
- **Protection anti-glissement.**
- **Indication du symbole de vis et de la taille sur le capuchon.**

#### Utilisation:

Pour travaux de réparation et de montage, pour le desserrage de vis bloquées, etc.

### Description technique

Longueur lame	125 mm
Largeur embout (b)	7 mm
Six pans pour prise de clé	10 mm
Epaisseur embout (a)	1,2 mm
Longueur totale	230 mm
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis à fente

Type de produit

Tournevis