

**Foret marteau en carbure SDS-plus, Ø×Longueur totale: 14X600mm****Données de commande**

N° commande	789000 14X600
GTIN	4002395336777
Classe d'article	76G

**Description****Exécution:**

Les 3 dents spéciales Power Breaker du M2 produisent des microfissures dans le matériau à percer pour une progression et un enlèvement de matière plus rapides. La pointe en carbure de haute qualité avec une brasure particulièrement forte garantit une longue durée de vie, même dans le béton armé. L'hélice à âme renforcée permet d'amortir les vibrations; la force de frappe est directement transmise à la pointe du foret.

**Utilisation:**

Pour forage dans le béton, la pierre naturelle et la maçonnerie.

**Remarque(s):**

Lors de l'utilisation de forets extra longs (> 500 mm), prépercer avec un foret court de même diamètre (pour éviter les ruptures dues à la flexion).

**Description technique**

Nombre de dents Z	2
Ø	14 mm
Longueur totale	600 mm
Longueur hélice	550 mm
Type d'outils	Carbure
Utilisation avec percussion / sans percussion	Perçage à percussion
Queue	SDS Plus
Type de produit	Forets à béton

