

**Foret marteau en carbure "MX4" SDS-plus, Ø×Longueur totale: 15X260mm****Données de commande**

N° commande	789050 15X260
GTIN	4002395376100
Classe d'article	76G

Description**Exécution:**

Tête avec 4 coupes. Vitesse de perçage accrue grâce aux 4 arêtes. Durée de vie doublée par rapport aux modèles à 2 arêtes. Conception large à 4 hélices. Pointe courbée plus affûtée: Perçage plus précis, aucun glissement sur la surface, agressif dans l'acier au béton et vitesse de perçage plus rapide.

Certification PGM - confirme des trous de perçage parfaitement adaptés aux chevilles, tant pour les ancrages chimiques que mécaniques. Tête **monobloc en carbure brasé** à 4 arêtes, fendue et robuste. Le nouveau design de la tête en combinaison avec une pointe bien affûtée permet une progression optimale lors de l'impact avec le béton armé.

Utilisation:

Pour forage dans le béton, la pierre naturelle et la maçonnerie – avec confort de travail optimal. Très faibles vibrations, permet des perçages parfaitement cylindriques. Conception à 4 hélices pour une évacuation rapide des poussières de forage, des vibrations réduites et une grande stabilité. Moins d'efforts et de charge pour la machine.

Description technique

Longueur hélice	200 mm
Longueur totale	260 mm
Nombre de dents Z	4
Ø	15 mm
Type d'outils	Carbure
Utilisation avec percussion / sans percussion	Perçage à percussion
Queue	SDS Plus

Type de produit

Forets à béton