

**Pince coupante diagonale, non revêtue, Longueur totale: 140mm****Données de commande**

N° commande	725250 140
GTIN	4045197166319
Classe d'article	72B

**Description****Exécution:**

Forme étroite avec taillants trempés par induction (env. 62 HRC).  
Pince non revêtue, branches revêtues de plastique.

**Norme:**

**DIN ISO 5749**

**Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé.

**Description technique**

Capacité de coupe: fil doux jusqu'à Ø	2,8 mm
Longueur totale	140 mm
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à Ø	1,8 mm
Norme	DIN ISO 5749
Poignée	avec revêtement en plastique
Procédé de fabrication	Taillants trempés par induction (environ 62 HRC)
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	non revêtue
Pince coupante diagonale à forte démultiplication hautes performances	non

Avec ressort d'ouverture commutable	non
Type de produit	Pince coupante