

**Foret marteau en carbure SDS-max, Ø×Longueur totale: 14X340mm****Données de commande**

N° commande	789200 14X340
GTIN	4002395374106
Classe d'article	76G

Description**Exécution:****Géométrie spéciale des taillants en carbure pour une durée de vie prolongée.**

Pointe courbée plus affûtée: perçage plus précis, aucun glissement sur la surface, agressif dans l'acier au béton et vitesse de perçage plus rapide. Certification PGM - confirme des trous de perçage parfaitement adaptés aux chevilles, tant pour les ancrages chimiques que mécaniques. Transport des poussières de forage plus rapide grâce à une grande entrée et donc, frottement réduit.

Tête avec 4 taillants à partir de Ø 16 mm.

Utilisation:

Pour forage dans le béton, la pierre naturelle et la maçonnerie.

Remarque(s):

Pour longueur >500 mm, prépercer au moins à 150 mm de profondeur avec un foret court (de préférence, Ø identique).

Description technique

Ø	14 mm
Nombre de dents Z	2
Longueur hélice	200 mm
Longueur totale	340 mm
Type d'outils	Carbure
Utilisation avec percussion / sans percussion	Perçage à percussion
Queue	SDS Max
Type de produit	Forets à béton

