



Tournevis pour vis à fente, avec manche "multicraft", Largeur embout (b): 5,5mm



Données de commande

N° commande	660900 5,5
GTIN	7610733085637
Classe d'article	63E

Description

Exécution:

Tournevis robuste, universel, avec lame conique (extrémité) et embout 6 pans pour prise de clé.

Manche «multicraft» en plastique antichocs (sans cadmium) particulièrement maniable, même avec des mains couvertes d'huile.

Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une ténacité particulièrement élevée. Avec extrémité à faces planes et parallèles. A partir de la réf. 8, avec section 6 pans pour prise de clé. Surface nickelée et chromée, extrémité noire.

Avantage(s):

- **Extrémités parallèles avec contact de surface au lieu de linéaire pour une transmission du couple supérieure.**
- **Pas d'effet Cam-out.**
- **Extrémités parfaitement adaptées aux fentes normalisées et non normalisées des vis.**
- **L'arrondi lisse et sans bavure du manche empêche les frottements dans le creux de la main.**
- **Forme convexe, ergonomique avec surface non irritante pour la peau garantissant un travail sans effort et des couples élevés.**
- **Protection anti-glissement.**
- **Indication du symbole de vis et de la taille.**

Utilisation:

Pour travaux de réparation et de montage, pour le desserrage de vis bloquées, etc.

Description technique

Epaisseur embout (a)	0,8 mm
Longueur totale	220 mm

Largeur embout (b)	5,5 mm
Longueur lame	120 mm
Désignation de la lame	3
Série	multicraft
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis à fente
Type de produit	Tournevis