



## Tournevis pour vis à fente, avec manche "multicraft", Largeur embout (b): 6,5mm



### Données de commande

N° commande	660900 6,5
GTIN	7610733085644
Classe d'article	63E

### Description

#### Exécution:

Tournevis robuste, universel, avec lame conique (extrémité) et embout 6 pans pour prise de clé.

**Manche «multicraft»** en plastique antichocs (sans cadmium) particulièrement maniable, même avec des mains couvertes d'huile.

**Lame** en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une ténacité particulièrement élevée. Avec extrémité à faces planes et parallèles. A partir de la réf. 8, avec section 6 pans pour prise de clé. Surface nickelée et chromée, extrémité noire.

#### Avantage(s):

- **Extrémités parallèles avec contact de surface au lieu de linéaire pour une transmission du couple supérieure.**
- **Pas d'effet Cam-out.**
- **Extrémités parfaitement adaptées aux fentes normalisées et non normalisées des vis.**
- **L'arrondi lisse et sans bavure du manche empêche les frottements dans le creux de la main.**
- **Forme convexe, ergonomique avec surface non irritante pour la peau garantissant un travail sans effort et des couples élevés.**
- **Protection anti-glissement.**
- **Indication du symbole de vis et de la taille.**

#### Utilisation:

Pour travaux de réparation et de montage, pour le desserrage de vis bloquées, etc.

### Description technique

Désignation de la lame	4
Largeur embout (b)	6,5 mm

Epaisseur embout (a)	1 mm
Longueur lame	140 mm
Longueur totale	245 mm
Série	multicraft
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis à fente
Type de produit	Tournevis