

**Aspirateur à main 12 V solo clic & go, Référence fabricant: GAS12****Données de commande**

N° commande	P07220 GAS12
GTIN	
Classe d'article	00N

Description**Exécution:**

- **Aspirateur à main sans fil pour le nettoyage occasionnel et sur site.**
- **Encliquetable avec une valise L-BOXX ainsi qu'avec les aspirateurs eau/poussières GAS 35 et GAS 55.**
- **Convient à l'aspiration de différents types de saleté, p. ex. copeaux de bois, de plastique ou de métal.**
- **Indication pratique de l'état de charge de la batterie via 3 LED.**
- **Puissant et compact, peut être rangé dans la petite valise L-BOXX 102.**
- **Idéal pour les endroits difficiles d'accès grâce à l'embout pour fentes.**
- **Travail agréable grâce à la conception compacte, au poids réduit et au design ergonomique.**

Livraison:

Avec valise de transport, sans batterie ni chargeur.

Description technique

Tension de la batterie	12 V
Débit	900 l/min
Capacité de vide max.	45 mbar
Volume du récipient	0,35 l

Longueur	273 mm
Référence fabricant	GAS 12V
Hauteur	170 mm
Largeur	77 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Emballage	Valise (L-Boxx)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Bosch 10,8 V
Type de produit	Aspirateurs eau-poussières