

**Foret marteau en carbure SDS-max, Ø×Longueur totale: 18X340mm****Données de commande**

N° commande	789200 18X340
GTIN	4002395374182
Classe d'article	76G

**Description****Exécution:****Géométrie spéciale des taillants en carbure pour une durée de vie prolongée.**

Pointe courbée plus affûtée: perçage plus précis, aucun glissement sur la surface, agressif dans l'acier au béton et vitesse de perçage plus rapide. Certification PGM - confirme des trous de perçage parfaitement adaptés aux chevilles, tant pour les ancrages chimiques que mécaniques. Transport des poussières de forage plus rapide grâce à une grande entrée et donc, frottement réduit.

Tête avec 4 taillants à partir de Ø 16 mm.

**Utilisation:**

Pour forage dans le béton, la pierre naturelle et la maçonnerie.

**Remarque(s):**

Pour longueur >500 mm, prépercer au moins à 150 mm de profondeur avec un foret court (de préférence, Ø identique).

**Description technique**

Nombre de dents Z	2
Ø	18 mm
Longueur totale	340 mm
Longueur hélice	200 mm
Type d'outils	Carbure
Utilisation avec percussion / sans percussion	Perçage à percussion
Queue	SDS Max
Type de produit	Forets à béton

