



Pince coupante diagonale pour l'électronique Super Knips®, AC, Longueur totale: 125mm



Données de commande

N° commande	726480 125
GTIN	4003773035381
Classe d'article	73F

Description

Exécution:

Tête étroite, taillants rectifiés avec précision, biseautés fins. Branches avec gaine multimatière, avec ressort d'ouverture.

Norme:

DIN ISO 9654

Matière(s):

En acier inoxydable (INOX).

Description technique

Longueur totale	125 mm
Largeur tête	13,5 mm
Capacité de coupe: fil de cuivre jusqu'à Ø	0,2 - 1,6 mm
Longueur de coupe	9 mm
Capacité de coupe: fil d'acier moyennement dur	0,2 - 1 mm
Taillants biseautés	sans chanfrein
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Norme	DIN ISO 9654
Poignée	Gaine à plusieurs composants

Procédé de fabrication	Taillants trempés par induction (environ 54 HRC)
Attribut des noms de produit	AC
Avec ressort d'ouverture	oui
Avec support de fils	non
Type de produit	Pince coupante