

VBW**Coupe-boulons UNIBOLT®, Longueur totale: 760mm**

Données de commande

N° commande	733500 760
GTIN	4005887563408
Classe d'article	73L

Description

Exécution:

Tête avec démultiplication et couteaux universels. Réglage aisé et précis du couteau par des vis excentriques. Forgé, butée de limitation avec zone tampon extra grande, branches tubulaires vernies.

Utilisation:

Pour couper des aciers normaux et à haute résistance jusqu'à 48 HRC (résistance à la traction env. 1600 N/mm²).

Matière(s):

Couteau en acier à outils spécial, lames trempées par induction.

Pièce(s) de rechange:

Têtes 734110.

Description technique

Pour acier rond jusqu'à 40 HRC ou 1200 N/mm ² jusqu'à Ø	9 mm
Pour acier rond jusqu'à 19 HRC ou 800 N/mm ² jusqu'à Ø	11 mm
Pour acier rond jusqu'à 48 HRC ou 1600 N/mm ² jusqu'à Ø	8 mm
Longueur totale	760 mm
Capacité de coupe	<48 HR
Avec butée de limitation	oui
Référence fabricant	UNIBOLT®
Tranchant	trempé

Matériau	Acier à outils spécial
Surface	vernis rouge
Avec vis de réglage	oui
Type de produit	Pince coupante

Accessoires

Couteau de rechange complet avec vis Longueur totale 760 mm	734110 760
---	------------