




Chasse-pointes Modèle lourd, Ø pointes: 7mm



Données de commande

N° commande	745500 7
GTIN	4049002002540
Classe d'article	73U

Description

Exécution:

Corps octogonal avec broche conique, trempé uniformément. Le **traitement spécial de la tête** empêche les éclats sur la tête.

Modèle lourd suivant DIN 6458 D. **Tête traitée.**

Norme:

DIN 6458 D.

Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.

Matière(s):

Qualité standard en acier au chrome-vanadium, corps verni.

Description technique

Longueur totale	120 mm
Ø pointes	7 mm
Ø queue	12 mm
Poids	105 g
Type de produit	Chasse-goupilles