



## Chasse-pointes Modèle lourd, Ø pointes: 4mm



### Données de commande

N° commande	745500 4
GTIN	4049002002519
Classe d'article	73U

### Description

**Exécution:**

Corps octogonal avec broche conique, trempé uniformément. Le **traitement spécial de la tête** empêche les éclats sur la tête.

Modèle lourd suivant DIN 6458 D. **Tête traitée.**

**Norme:**

**DIN 6458 D.**

**Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.**

**Matière(s):**

Qualité standard en acier au chrome-vanadium, corps verni.

### Description technique

Longueur totale	120 mm
Ø pointes	4 mm
Ø queue	12 mm
Poids	90 g
Type de produit	Chasse-goupilles