

**Chasse-pointes, qualité spéciale chromé, Ø pointes: 2mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 745300 2      |
| GTIN             | 7610733200641 |
| Classe d'article | 73B           |

**Description****Exécution:**

Corps octogonal avec broche conique, trempé uniformément. Le **traitement spécial de la tête** empêche les éclats sur la tête.

Dureté de pointe maximale env. 59 HRC, pour une ténacité particulière.

**Matière(s):**

Qualité spéciale en acier au chrome-vanadium extra, chromé.

**Description technique**

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Ø pointes       | 2 mm             |
| Longueur totale | 120 mm           |
| Ø queue         | 10 mm            |
| Type de produit | Chasse-goupilles |