



Chasse-goupilles, qualité spéciale chromé, Ø pointe (D): 2mm



Données de commande

N° commande	746900 2
GTIN	7610733200696
Classe d'article	73B

Description

Exécution:

Corps octogonal résistant avec broche cylindrique. Trempés uniformément sur toute la longueur. Le **traitement spécial de la tête** empêche les éclats. Le Ø effectif inférieur de 0,05 – 0,5 mm à la cote nominale empêche le chasse-goupilles de rester coincé dans l'alésage.

Qualité spéciale, dureté de pointe maximale – env. 59 HRC – pour une ténacité particulière.

Matière(s):

Qualité spéciale en acier au chrome-vanadium extra, chromé.

Description technique

Ø corps (S)	10 mm
Longueur totale L1	150 mm
Ø pointe (D)	2 mm
Longueur broche L2	40 mm
Dureté de pointe	59 HRC
Matériau	Qualité spéciale en acier au chrome-vanadium de haute qualité
Surface	chromé
Type de produit	Chasse-goupilles