



Clé à tube à réglage rapide, Ø tuyau: 1 pouce



Données de commande

N° commande	810750 1
GTIN	4049002099830
Classe d'article	86A

Description

Exécution:

Forme suédoise, avec mâchoire étroite courbée à 45°. Entièrement forgées. Travail extrêmement aisé grâce au **réglage rapide** breveté et au dispositif de protection intégré empêchant tout écrasement. Mâchoire S pour appui du tube sur trois points. Poignée en **plastique antidérapant**.

Norme:

DIN 5234

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, traité; mâchoire trempée par induction. Verni, mâchoires non revêtues.

Description technique

Capacité de serrage	42 mm
Ø tuyau	1 pouce
Longueur totale	325 mm
Angle mâchoire	45 degré
Exécution du manche	avec revêtement en plastique antidérapant
Traitement mâchoire	trempée par induction
Matériau pince	Acier au chrome-vanadium
Norme	DIN 5234
Type de produit	Clé à tube et pince multiprise

