

**Chasse-pointes, qualité spéciale chromé, Ø pointes: 3mm****Données de commande**

N° commande	745300 3
GTIN	7610733200658
Classe d'article	73B

**Description****Exécution:**

Corps octogonal avec broche conique, trempé uniformément. Le **traitement spécial de la tête** empêche les éclats sur la tête.

Dureté de pointe maximale env. 59 HRC, pour une ténacité particulière.

**Matière(s):**

Qualité spéciale en acier au chrome-vanadium extra, chromé.

**Description technique**

Longueur totale	120 mm
Ø pointes	3 mm
Ø queue	10 mm
Type de produit	Chasse-goupilles