



Clé à tube avec mâchoire en S, Ø tuyau: 2pouce



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 810500 2 |
| GTIN | 4045197237484 |
| Classe d'article | 82A |

Description

Exécution:

Forme suédoise, avec mâchoire étroite de forme spéciale, autoserrante, courbée à 45°. Entièrement forgées avec écrou de réglage solidaire.

HOLEX avec **mâchoire S** pour appui du tube sur trois points. Poignée en plastique **antidérapant**.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, traité, mâchoire trempée par induction. Verni, mâchoires non revêtues.

Description technique

| | |
|------------------------|---|
| Ø tuyau | 2 pouce |
| Capacité de serrage | 80 mm |
| Longueur totale | 560 mm |
| Angle mâchoire | 45 degré |
| Exécution du manche | avec revêtement en plastique antidérapant |
| Procédé de fabrication | entièrement forgées |
| Traitement mâchoire | trempée par induction |
| Matériau pince | Acier au chrome-vanadium |
| Mâchoire S | oui |
| Forme suédoise | oui |

Type de produit

Clé à tube et pince multiprise

Accessoires

Ecrou moleté Type 2

810520 2