



Chasse-goupilles avec poignée, Ø pointes: 12mm



Données de commande

N° commande	747100 12
GTIN	3148511594599
Classe d'article	73R

Description

Exécution:

Acier rond avec broche cylindrique, entièrement trempé. Manche de sécurité «amortissant» pour plus de confort et de précision. Le **traitement spécial de la tête** empêche les éclats.

Description technique

Longueur totale L1	280 mm
Ø pointes	12 mm
Ø corps (S)	16 mm
Longueur broche L2	130 mm
Poignée	Gaine multimatière amortissante
Exécution tête	Traitement spécial de la tête
Traitement	entièrement trempé
Matériau	Acier rond
Type de produit	Chasse-goupilles