



Chasse-goupilles, qualité standard, verni, Ø pointe (D): 10mm



Données de commande

N° commande	747000 10
GTIN	4049002002885
Classe d'article	73U

Description

Exécution:

Corps octogonal résistant avec broche cylindrique. Trempés uniformément sur toute la longueur. Le **traitement spécial de la tête** empêche les éclats. Le Ø effectif inférieur de 0,05 – 0,5 mm à la cote nominale empêche le coincement du chasse-goupilles dans l'alésage.

Norme:

DIN 6450.

Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.

Matière(s):

Qualité standard en acier au chrome-vanadium autotrempant, verni.

Description technique

Ø corps (S)	12 mm
Longueur totale L1	150 mm
Ø pointe (D)	10 mm
Longueur broche L2	50 mm
Norme	DIN 6450 C
Matériau	Acier au chrome-vanadium autotrempant
Surface	verni
Type de produit	Chasse-goupilles

