



Chasse-goupilles avec poignée, Ø pointes: 6mm



Données de commande

N° commande	746940 6
GTIN	7610733254934
Classe d'article	73B

Description

Exécution:

Corps octogonal résistant avec broche cylindrique. Trempés uniformément sur toute la longueur. Le traitement spécial de la tête empêche les éclats. Le Ø effectif inférieur de 0,05 – 0,5 mm à la cote nominale empêche le chasse-goupilles de rester coincé dans l'alésage.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium de haute qualité (c.-à-d. dureté de pointe maximale – env. 59 HRC – pour une ténacité particulière), chromé. Poignée avec revêtement en élastomère non irritant pour la peau.

Description technique

Ø pointes	6 mm
Longueur totale	205 mm
Longueur broche	82 mm
Poignée	Manche en plastique avec revêtement en élastomère non irritant pour la peau
Dureté de pointe	59 HRC
Exécution tête	traitement spécial
Matériau	Acier au chrome-vanadium de haute qualité
Surface	chromée
Type de produit	Chasse-goupilles

