



## Chasse-goupilles avec poignée, Ø pointes: 14mm



### Données de commande

N° commande	747100 14
GTIN	3148511594605
Classe d'article	73R

### Description

#### Exécution:

Acier rond avec broche cylindrique, entièrement trempé. Manche de sécurité «amortissant» pour plus de confort et de précision. Le **traitement spécial de la tête** empêche les éclats.

### Description technique

Longueur broche L2	140 mm
Ø corps (S)	18 mm
Longueur totale L1	290 mm
Ø pointes	14 mm
Poignée	Gaine multimatière amortissante
Exécution tête	Traitement spécial de la tête
Traitement	entièrement trempé
Matériau	Acier rond
Type de produit	Chasse-goupilles