

**Chasse-goupilles, qualité spéciale revêtement par poudre, Ø pointe (D): 6mm****Données de commande**

N° commande	746920 6
GTIN	7610733243471
Classe d'article	73B

Description**Exécution:**

Corps octogonal résistant avec broche cylindrique. Trempés uniformément sur toute la longueur. Le traitement spécial de la tête empêche les éclats. Le Ø effectif inférieur de 0,05 – 0,5 mm à la cote nominale empêche le chasse-goupilles de rester coincé dans l'alésage.

Qualité spéciale, dureté de pointe maximale – env. 59 HRC – pour une ténacité particulière.

Matière(s):

Qualité spéciale en acier au chrome-vanadium extra, chromé et revêtu par poudre.

Description technique

Longueur broche L2	40 mm
Ø pointe (D)	6 mm
Longueur totale L1	150 mm
Ø corps (S)	10 mm
Dureté de pointe	59 HRC
Matériau	Qualité spéciale en acier au chrome-vanadium de haute qualité
Surface	chromé, revêtu par poudre
Type de produit	Chasse-goupilles