



Chasse-goupilles avec poignée, Ø pointes: 4mm



Données de commande

N° commande	747100 4
GTIN	3148511594520
Classe d'article	73R

Description

Exécution:

Acier rond avec broche cylindrique, entièrement trempé. Manche de sécurité «amortissant» pour plus de confort et de précision. Le **traitement spécial de la tête** empêche les éclats.

Description technique

Longueur broche L2	60 mm
Ø corps (S)	10 mm
Longueur totale L1	190 mm
Ø pointes	4 mm
Poignée	Gaine multimatière amortissante
Exécution tête	Traitement spécial de la tête
Traitement	entièrement trempé
Matériau	Acier rond
Type de produit	Chasse-goupilles