

**Chasse-goupilles, qualité standard, verni, Ø pointe (D): 3mm****Données de commande**

N° commande	747000 3
GTIN	4049002002809
Classe d'article	73U

Description**Exécution:**

Corps octogonal résistant avec broche cylindrique. Trempés uniformément sur toute la longueur. Le **traitement spécial de la tête** empêche les éclats. Le Ø effectif inférieur de 0,05 – 0,5 mm à la cote nominale empêche le coincement du chasse-goupilles dans l'alésage.

Norme:**DIN 6450.****Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.****Matière(s):**

Qualité standard en acier au chrome-vanadium autotrempant, verni.

Description technique

Longueur totale L1	150 mm
Longueur broche L2	40 mm
Ø corps (S)	10 mm
Ø pointe (D)	3 mm
Norme	DIN 6450 C
Matériau	Acier au chrome-vanadium autotrempant
Surface	verni
Type de produit	Chasse-goupilles

