



## Coupe-tubes avec 1 molette pour tubes en acier, pour tubes jusqu'à: 2pouce



### Données de commande

N° commande	815030 2
GTIN	4045197382474
Classe d'article	82A

### Description

**Exécution:**

**Corps** en acier de haute qualité, forgé; vis résistante à l'usure avec poignée en plastique. **Molette** pour tubes en acier de haute qualité, trempée avec précision pour une longue durée de vie.

**Galets** en acier spécial; chromé.

**Utilisation:**

Pour couper proprement des tubes à angles droits.

Lors de la coupe, l'arête extérieure est automatiquement roulée. Après la coupe, le filetage peut être immédiatement usiné.

### Description technique

Pour Ø ext. tuyau	1/8 – 2 pouce
Largeur molette	19 mm
Alésage molette	9 mm
Ø molette	31 mm
Nombre de galets de guidage	2
Nombre de molettes	1
Type de produit	Coupe-tubes

### Accessoires

Ebavureur intérieur / extérieur pour acier inoxydable pour Ø tube jusqu'à 35 mm	814920 35
Ebavureur intérieur / extérieur pour acier inoxydable pour Ø tube jusqu'à 54E mm	814920 54E
Molette de rechange pour tubes en acier pour coupe tube 2 pouce	815230 2
Ebavureur intérieur / extérieur pour acier inoxydable pour Ø tube jusqu'à 54 mm	814920 54
Molette de rechange pour tubes en acier pour coupe tube 4 pouce	815230 4