



Chasse-goupilles de mécanicien, Ø pointe (D): 2mm



Données de commande

N° commande	747500 2
GTIN	7610733200474
Classe d'article	73B

Description

Exécution:

En acier rond; particulièrement étroits et maniables. Corps avec moletage croisé. Entièrement trempés, le **traitement spécial de la tête** empêche les éclats. Dureté de pointe maximale (env. 59 HRC), pour une ténacité particulière. Le Ø effectif inférieur de 0,05 – 0,5 mm à la cote nominale empêche le coincement du chasse-goupilles dans l'alésage.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium de haute qualité, surface chromée.

Description technique

Ø corps (S)	6 mm
Longueur totale L1	105 mm
Longueur broche L2	20 mm
Ø pointe (D)	2 mm
Dureté de pointe	59 HRC
Exécution tête	Traitement spécial de la tête
Matériau	Acier au chrome-vanadium de haute qualité
Surface	chromé
Type de produit	Chasse-goupilles

