



Tournevis d'électricien pour vis mixtes, Classic 100% isolé, Taille du profil: 1



Données de commande

N° commande	668390 1
GTIN	7610733205684
Classe d'article	63E

Description

Exécution:

Manche et lame **100% isolés jusqu'à 1000 V suivant DIN EN 60900 / VDE 0682-201**. La rupture diélectrique de chaque tournevis est contrôlée individuellement dans un bain-marie.

Manche étroit avec revêtement en élastomère non irritant pour la peau et corps en polypropylène antichocs et particulièrement résistant. Grâce à la structure particulière de la surface, le manche est antidérapant, même si les mains sont humides ou couvertes d'huile.

Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière.

Utilisation:

Pour travaux sous tension jusqu'à 1000 V.

La pointe du tournevis à profil mixte s'adapte parfaitement aux **vis mixtes (combinaison Pozidriv / tête fendue)**, qui sont principalement utilisées dans les composants électroniques.

Description technique

Profil Pozidriv – vis à fente	1 – 0,7×4,5
Longueur lame	80 mm
Taille du profil	1
Longueur totale	175 mm
Série	Classic VDE
Norme	DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Profil d'entraînement	Tournevis à profil mixte Pozidriv/vis à fente
Type de produit	Tournevis

