



## Tournevis d'électricien pour vis mixtes, Classic 100% isolé, Taille du profil: 2



### Données de commande

N° commande	668390 2
GTIN	7610733205691
Classe d'article	63E

### Description

#### Exécution:

Manche et lame **100% isolés jusqu'à 1000 V suivant DIN EN 60900 / VDE 0682-201**. La rupture diélectrique de chaque tournevis est contrôlée individuellement dans un bain-marie.

**Manche étroit** avec revêtement en élastomère non irritant pour la peau et corps en polypropylène antichocs et particulièrement résistant. Grâce à la structure particulière de la surface, le manche est antidérapant, même si les mains sont humides ou couvertes d'huile.

**Lame** en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière.

#### Utilisation:

Pour travaux sous tension jusqu'à 1000 V.

La pointe du tournevis à profil mixte s'adapte parfaitement aux **vis mixtes (combinaison Pozidriv / tête fendue)**, qui sont principalement utilisées dans les composants électroniques.

### Description technique

Longueur totale	205 mm
Taille du profil	2
Longueur lame	100 mm
Profil Pozidriv – vis à fente	2 – 1,0x6
Série	Classic VDE
Norme	DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Profil d'entraînement	Tournevis à profil mixte Pozidriv/vis à fente
Type de produit	Tournevis

