



Jeu de tournevis d'électricien pour Phillips, Classic 100% isolés, Nombre de tournevis: 3



Données de commande

N° commande	668371 3
GTIN	7610733064441
Classe d'article	63E

Description

Exécution:

Manche et lame **100% isolés jusqu'à 1000 V suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201**. La rupture diélectrique de chaque tournevis est contrôlée individuellement dans un bain électrolytique.

Manche étroit avec revêtement en élastomère non irritant pour la peau et corps en polypropylène antichocs et particulièrement résistant. Grâce à la structure particulière de la surface, le manche est antidérapant, même si les mains sont humides ou couvertes d'huile.

Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une ténacité particulièrement élevée.

Utilisation:

Pour travaux sous tension jusqu'à 1000 V.

Livraison:

1 tournevis de chaque 668370: Réf. 1; 2; 3

Description technique

Nombre de tournevis	3
Série	Classic VDE
Norme	DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Profil d'entraînement	Tournevis pour Phillips
Type de produit	Tournevis

Accessoires

Porte-embouts de vissage Type 2	666425 2
Tournevis d'électricien pour Phillips, Classic100% isolé Taille empreinte cruciforme 1	668370 1
Porte-embouts de vissage Type 3	666425 3
Tournevis d'électricien pour Phillips, Classic100% isolé Taille empreinte cruciforme 2	668370 2
Tournevis d'électricien pour Phillips, Classic100% isolé Taille empreinte cruciforme 3	668370 3