



## Tournevis d'électricien pour Pozidriv, Classic 100% isolé, Taille empreinte cruciforme: 2



### Données de commande

N° commande	668380 2
GTIN	7610733064496
Classe d'article	63E

### Description

#### Exécution:

Manche et lame **100% isolés jusqu'à 1000 V suivant DIN EN 60900 / VDE 0682-201**. La rupture diélectrique de chaque tournevis est contrôlée individuellement dans un bain électrolytique.

**Manche étroit** avec revêtement en élastomère non irritant pour la peau et corps en polypropylène antichocs et particulièrement résistant. Grâce à la structure particulière de la surface, le manche est antidérapant, même si les mains sont humides ou couvertes d'huile.

**Lame** en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une ténacité particulièrement élevée.

#### Utilisation:

Pour travaux sous tension jusqu'à 1000 V.

### Description technique

Taille empreinte cruciforme	2
Pour Ø vis	3,1 – 5,2 mm
Longueur totale	205 mm
Longueur lame	100 mm
Série	Classic VDE
Norme	DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Profil d'entraînement	Tournevis Pozidriv
Type de produit	Tournevis

