

ROLLER**Coupe-tubes pour INOX (austénitique) / cuivre****Données de commande**

N° commande	819500
GTIN	4044942020890
Classe d'article	84A

Description**Exécution:**

Construction robuste pour sollicitations importantes. Un guidage d'axe robuste, 2 ou 4 galets et la disposition précise des paliers des galets / de la molette garantissent un travail précis et une coupe à angle droit.

Utilisation:

Convient particulièrement pour couper des tubes en inox et en cuivre de max. 4 mm d'épaisseur.

Ø molette: 20 mm

Largeur molette: 5 mm

Alésage molette: 5 mm

Pour Ø ext. tuyau: 6 - 64 mm

Description technique

Largeur molette	5 mm
Ø molette	20 mm
Pour Ø ext. tuyau	6 - 64 mm
Alésage molette	5 mm
Nombre de galets de guidage	4
Nombre de molettes	1

Accessoires

Ebavureur intérieur / extérieur pour acier inoxydable pour Ø tube jusqu'à 54 mm	814920 54
Ebavureur intérieur / extérieur pour acier inoxydable pour Ø tube jusqu'à 35 mm	814920 35
Outil à chanfreiner intérieur et extérieur	819550
Molette de rechange	819520
Ebavureur intérieur / extérieur pour acier inoxydable pour Ø tube jusqu'à 54E mm	814920 54E
Boulon de molette	819540