



## Tournevis d'électricien pour Phillips, avec manche Kraftform 100% isolé, Taille empreinte cruciforme: 4



### Données de commande

N° commande	668600 4
GTIN	4013288027818
Classe d'article	63H

### Description

#### Exécution:

Manche et lame **100% isolés jusqu'à 1000 V suivant DIN EN 60900 / VDE 0682-201**. La rupture diélectrique de chaque tournevis est contrôlée individuellement dans un bain-marie.

**Manche Kraftform** en plastique antichocs **avec zones souples intégrées** pour faciliter la transmission du couple et éviter ainsi les efforts avec les mains et les bras.

**Lame** en acier spécial fortement allié. Surface chromée mate, extrémité noire ou Lasertip avec revêtement nickel chimique.

#### Utilisation:

Pour travaux sous tension jusqu'à 1000 V.

### Description technique

Pour Ø vis	7,3 – 12,7 mm
Longueur totale	312 mm
Taille empreinte cruciforme	4
Extrémité	noir
Longueur lame	200 mm
Référence fabricant	162 i PH VDE
Norme	DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Profil d'entraînement	Tournevis pour Phillips
Type de produit	Tournevis

