



Jeu de tournevis d'électricien pour Phillips, avec manche Kraftform 100% isolés, Nombre de tournevis: 5



Données de commande

N° commande	668610 5
GTIN	4013288102003
Classe d'article	63H

Description

Exécution:

Manche et lame **100% isolés jusqu'à 1000 V suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201**. La rupture diélectrique de chaque tournevis est contrôlée individuellement dans un bain électrolytique.

Manche Kraftform en plastique antichocs **avec zones souples intégrées** pour faciliter la transmission du couple et éviter ainsi les efforts avec les mains et les bras.

Lame en acier spécial fortement allié. Surface chromée mate, extrémité noire ou Lasertip avec revêtement nickel chimique.

Utilisation:

Pour travaux sous tension jusqu'à 1000 V.

Livraison:

1 tournevis de chaque 668600: Réf. 0; 1; 2; 3; 4

Description technique

Nombre de tournevis	5
Norme	DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Profil d'entraînement	Tournevis pour Phillips
Type de produit	Tournevis

Accessoires

Tournevis d'électricien pour Phillips, avec manche Kraftform 100% isolé Taille empreinte cruciforme 4	668600 4
Porte-embouts de vissage Type 2	666425 2
Tournevis d'électricien pour Phillips, avec manche Kraftform 100% isolé Taille empreinte cruciforme 3	668600 3
Tournevis d'électricien pour Phillips, avec manche Kraftform 100% isolé Taille empreinte cruciforme 2	668600 2
Porte-embouts de vissage Type 3	666425 3
Tournevis d'électricien pour Phillips, avec manche Kraftform 100% isolé Taille empreinte cruciforme 0	668600 0
Tournevis d'électricien pour Phillips, avec manche Kraftform 100% isolé Taille empreinte cruciforme 1	668600 1