



## Jeu de tournevis d'électricien pour Pozidriv, avec manche Kraftform 100% isolés, Nombre de tournevis: 5



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 668710 5      |
| GTIN             | 4013288102034 |
| Classe d'article | 63H           |

### Description

#### Exécution:

Manche et lame **100% isolés jusqu'à 1000 V suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201**. La rupture diélectrique de chaque tournevis est contrôlée individuellement dans un bain électrolytique.

**Manche Kraftform** en plastique antichocs **avec zones souples intégrées** pour faciliter la transmission du couple et éviter ainsi les efforts avec les mains et les bras.

**Lame** en acier spécial fortement allié. Surface chromée mate, extrémité noire ou Lasertip avec revêtement nickel chimique.

#### Utilisation:

Pour travaux sous tension jusqu'à 1000 V.

#### Livraison:

1 tournevis de chaque 668700: Réf. 0; 1; 2; 3; 4

### Description technique

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Nombre de tournevis   | 5                               |
| Norme                 | DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 |
| Profil d'entraînement | Tournevis Pozidriv              |
| Type de produit       | Tournevis                       |

## Accessoires

|   |          |
|---|----------|
| Porte-embouts de vissage Type 3   | 666425 3 |
| Tournevis d'électricien pour Pozidriv, avec manche Kraftform 100% isolé Taille empreinte cruciforme 1 | 668700 1 |
| Tournevis d'électricien pour Pozidriv, avec manche Kraftform 100% isolé Taille empreinte cruciforme 4 | 668700 4 |
| Tournevis d'électricien pour Pozidriv, avec manche Kraftform 100% isolé Taille empreinte cruciforme 2 | 668700 2 |
| Tournevis d'électricien pour Pozidriv, avec manche Kraftform 100% isolé Taille empreinte cruciforme 0 | 668700 0 |
| Tournevis d'électricien pour Pozidriv, avec manche Kraftform 100% isolé Taille empreinte cruciforme 3 | 668700 3 |
| Porte-embouts de vissage Type 2   | 666425 2 |