

**Marteau rivoir avec manche trimatière, Poids sans manche: 300g****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 750450 300 |
| GTIN | 8024886007375 |
| Classe d'article | 76D |

Description**Exécution:**

Tête forgée et rectifiée avec précision. Trempée soigneusement et revenue. Tête vernie, face et panne non revêtues.

Avec **manche trimatière** incassable (noyau en aluminium, composants en polyamide et caoutchouc), col de protection de manche forgé et gaine de protection du manche supplémentaire.

Avantage: incassable, ergonomique, antidérapant, **sans vibrations et ménageant les articulations.**

Norme:

Hammerkopf nach **DIN 1041.**

Matière(s):

Acier à outils spécial.

Description technique

| | |
|-------------------|----------|
| Longueur manche | 300 mm |
| Poids sans manche | 300 g |
| Type de produit | Marteaux |

