


**HOLEX®**
**Foret hélicoïdal HSS N, TiN, Ø h8: 4,5 mm**

**Données de commande**

N° commande	GG1365 4,5
GTIN	4045197910837
Classe d'article	10N

**Description**
**Exécution:**

Avec amincissement type C à partir de 2,4 mm.

Épaisseur d'âme normale sans conicité.

Affûtage au sommet précis.

**Rectifiés:**

Grande précision de concentricité et affûtage auto-centrant.

Forets destinés à la fabrication en série.

**Comme 114360.**

Type d'outils: HSS

Type: N

Angle d'hélice: 35-40 degré

Queue: Queue cylindrique

Norme: DIN 338

Tolérance Ø nominal: h8

Nombre de dents Z: 2

Longueur des goujures: 47 mm

Longueur totale  $L_{tot}$ : 80 mm

Avance f dans l'acier < 500 N/mm<sup>2</sup>: 0,09 mm/tr

**Description technique**

Tolérance Ø nominal	h8
Norme	DIN 338

Avance f dans l'acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,09 mm/tr
Longueur des goujures	47 mm
Ø nom.	4,5 mm
Longueur totale L <sub>tot</sub>	80 mm
Nombre de dents Z	2
Angle de pointe	118 degré
Revêtement	TiN
Type d'outils	HSS
Type	N
Angle d'hélice	35-40 degré
Queue	Queue cylindrique
Bague de couleur	Sans