

Manche de marteau, Longueur manche: 260mm



Données de commande

N° commande	751700 260
GTIN	4018811572605
Classe d'article	76D

Description

Exécution:

En bois sans nœuds, qualité 1a. Pousse droite. Structure de la fibre parallèle à l'axe du manche. La surface est rectifiée, lisse et cirée. Forme **cintrée**.

Norme:

DIN 5111 und DIN 5112.

Adapté(s) pour:

Marteaux avec œil ovale suivant DIN.

Remarque(s):

Ne convient pas aux marteaux 750125 et 750810.

Description technique

Longueur manche	260 mm
Pour marteaux pesant	0,1 kg
Norme	DIN 5111
Type de produit	Manche

Accessoires

Jeu de coins cylindriques 10 pièces Ø ext. 7 mm	752010 7
---	----------